

Vodorovné prepážky | Stojící skříne, CDH

Profil poskytuje horizontální rozdělení a zajišťuje pevnost částečných dveří a panelu.

VLASTNOSTI

Popis: Pro použití v případech, kdy je potřeba horizontální rozdělení skříne pro částečné dveře nebo panely. Montováno na profil skříne z rady stacionárních skříní. Použití plastových koncových záslepek poskytuje stupeň ochrany IP54, bez koncových záslepek IP20.

Požadavky na montáž: Počet ks CDH = počet dveří DP a/nebo panelu DPP + 1.

Množství v balení: 2 profily s montážním vybavením.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.

Tloušťka: 2mm
Povrchová úprava: Plated
Materiál: Zinc

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Šířka	Produktová řada	Enclosure Material
CDH400	400mm	Free-Standing	Ocelový Plech
CDH800	800mm	Free-Standing	Ocelový Plech
CDH600	600mm	Free-Standing	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.