

Otocný rám podpera konstrukce, SFSU



Tato konstrukce zajišťuje pevnější podepření těžkých zařízení instalovaných na otocném rámu a v případě vibrací způsobených okolním prostředím nabízí větší tuhost.

VLASTNOSTI

Popis: Dodatečné podepření a vyrovnání tlaku při velkém zatížení kostry.

Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm

Množství v balení: 1 pár s montážním vybavením

Požadavky na montáž: V případě otocného rámu plné výšky lze doplnit SFMP a dosáhnout tak podepření ve větší hloubce a snadného vedení kabelu. Montuje se přímo na zadní stranu otocného rámu nebo na montážní desku otocného rámu SFMP

SPECIFIKACE

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Materiál	Povrchová úprava	Tloušťka
SFSU02	66mm	57mm	135mm	Ocelový Plech	Pozinkovaná Ocel	2mm

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.