Heavy-Duty Rohrschelle, lackiert, Mennigeanstrich, 110–115 mm OD, 4" Rohr, 100 DN

KATALOGNUMMER

SSG115RO

MERKMALE

- Für hohe statische Anforderungen im Industriebau
- Geeignet als Fixpunkt

PRODUKTMERKMALE

- Artikelnummer: 574680
- Material: Stahl
- Oberfläche: Lackiert;Eisen(III)-oxid
- Außendurchmesser (OD): 110 - 115 mm
- Rohrgröße: 4"
- NB/DN: 100
- Lochgröße (HS): 18 mm
- Schraubendurchmesser (Sc): 16 mm
- Schraubenlänge (L): 60mm
- Statische Last: 2900N
- Breite (W): 50 mm
- Dicke (T): 6 mm
- A: 167 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die statische Last bezieht sich auf einen kompletten Satz Schwerlast-Rohrschellen, die mit den angegebenen Schrauben nach ISO 4014 und den entsprechenden Sechskantmuttern nach ISO 4032 befestigt sind (weitere Informationen finden Sie in der Norm SSG 7075E).

DIAGRAMME







WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

Europa
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.