

Gewindestange

MERKMALE

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Qualitätsklasse	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Statische Last
050M61000S4	592700	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000m m	2400N
050M61000	592570	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M6	1000m m	2400N
050M101000S4	592740	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000m m	7000N
050M121000	592630	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M12	1000m m	10000N
050M161000	400332	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M16	1000m m	18000N
050M101000HD	592615	Stahl	Feuerverzinkt	4.8	M10	1000m m	7000N
050M81000S4	592720	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000m m	4500N
050M121000HD	592635	Stahl	Feuerverzinkt	4.8	M12	1000m m	10000N
050M81000	592590	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M8	1000m m	4500N
050M121000S4	592760	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000m m	10000N
050M101000	592610	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M10	1000m m	7000N
050M122000	592640	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M12	2000m m	10000N

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Qualitätsklasse	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Statische Last
050M82000	592600	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M8	2000m m	4500N
050M103000	592670	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M10	3000m m	7000N
050M62000	592580	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M6	2000m m	2400N
050M63000	592650	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M6	3000m m	2400N
050M123000	592680	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M12	3000m m	10000N
050M102000	592620	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M10	2000m m	7000N
050M83000	592660	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	4.8	M8	3000m m	4500N
050M82000S4	592730	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000m m	4500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Qualitätsklasse	Stangengröße (RS)	Länge (L)	Statische Last
050M62000S4	592710	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000m m	2400N
050M102000S4	592750	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000m m	7000N

DIAGRAMME

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

