


Mehrzweck-Erdungszange, Edelstahl



MERKMALE

Praktische Mehrzweckklammer zur Aufnahme von Rundleitern, Flachleitern, Tiefenerdern und Bewehrungsstäben

Edelstahlwerkstoff mit Innenplatte ermöglicht Kompatibilität zwischen den unterschiedlichsten Metallen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Leitergröße	Bandgröße	Erdungsstange Durchmesser, nominal	Erdungsstange Durchmesser, tatsächlich (Ø)
MPSC404SS	120319	Edelstahl 304 (EN 1.4301)	Litzendraht 35 mm ² – Litzendraht 50 mm ² , Litzendraht Nr. 2 – Vollendraht 1/0	Max. 40 x 4 mm	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Länge (L)	Breite (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 – #6	15M – 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Drehmoment (TQ)	Entspricht
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC EN 62561-1



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE