

# Tragbarer Schienenschleifer, Zweitakt-Benzinmotor



## MERKMALE

Starker Zwei-Takt-Motor mit 39 ccm

Antriebskopfgriff verfügt über Grundplatte zum Schutz des Motors vor Beschädigung

Leichtbaukonstruktion

Anti-Vibrationsgriff verringert Ermüdung des Betreibers und erleichtert den Gewichtsausgleich beim Betrieb des Schleifers

Stärkerer Schaft sorgt für robusteren Betrieb

Höhere Schleifscheibenstabilität reduziert Schwingungen und Abnutzung während des Betriebs

Ein Gerät zum Schleifen von Kopf und Steg

Maximale Scheibengeschwindigkeit beträgt 6.000 U/min

Einstellbare Schleifscheiben-Schutzvorrichtung lässt sich um 360° drehen und ermöglicht Einsatz in beengten Umgebungen

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Typ                                  | Stückgewicht |
|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| SBG150WC      | 715409        | Schleifgerät mit Aufbewahrungskasten | 14.6 kg      |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE