

Split Bolzenverbinder



MERKMALE

Unplattierte hochfeste Siliziumbronze für Kupfer-zu-Kupfer-Verbindungen

Verzinnter, hochfester Splint aus Kupferlegierung mit Abstandhalter trennt ungleiche elektrische Leiter und ermöglicht Kupfer-zu-Kupfer-, Kupfer-zu-Aluminium- und Aluminium-zu-Aluminium-Verbindungen

Verzinnung: Nein
Material: Siliziumbronze




SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Leitergröße	Drehmoment (TQ)
ESB8	Litzendraht Nr. 16 – Litzendraht Nr. 8, Litzendraht 1,5 mm ² – Litzendraht 6 mm ²	18.6 N·m
ESB6	Volldraht Nr. 10 – Litzendraht Nr. 6, Litzendraht 6 mm ² – Litzendraht 10 mm ²	18.6 N·m
ESB4	Nr. 8 eindrätig – Nr. 4 eindrätig, Litzendraht 10 mm ² – Litzendraht 16 mm ²	18.6 N·m
ESB2	Volldraht Nr. 6 – Litzendraht Nr. 2, Litzendraht 16 mm ² – Litzendraht 25 mm ²	31.1 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Oxidationsschutz empfohlen, wenn auf Aluminium-Leiter verwendet.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE