

BMS Bimetall-Platte

MERKMALE

Für den Hochleistungskontakt zwischen Aluminium und Kupferschienen



Material: Aluminium;Kupfer



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Länge	Breite	Dicke	Stückgewicht
BMS500	553090	500mm	500 mm	1 mm	1.45 kg
BMS100	553080	100mm	100 mm	1 mm	0.06 kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Dicke setzt sich aus 0,7 mm (0,028") Aluminium und 0,3 mm (0,012") Kupfer zusammen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE