

LED-Kompaktleuchte, CEL

Eine LED-Kompaktleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Erhältlich mit oder ohne Bewegungssensor. Einfache Durchgangsverdrahtung auf Basis eines Plug-and-Play-Systems. Geeignet für den weltweiten Einsatz mit einem Spannungsbereich von 24–240 V (AC/DC).

INDUSTRIE-STANDARDS

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

MERKMALE

Anschluss: Einspeisung, 2-polig. Durchgangsverdrahtung, 2-polig

Nachlaufzeit des Bewegungssensor: 3 min.

Lichtfarbe: 5300 K (neutralweiß)

Abmessung: 396 x 33 x 40

Lampen Typ: LED

Stromverbrauch: 5.1 W max.

Helligkeit: 550 lm

Betriebstemperatur: -20 ... +55 °C

Schutzart: IP20

Nennspannung: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Beschreibung: Eine LED-Kompaktleuchte speziell für Schränke von nVent HOFFMAN. Passend für 25-mm-Montageprofil und Zubehörkanal. Kann horizontal oder vertikal montiert werden. Die Leuchte ermöglicht es, bis zu 4 Leuchten in einer Reihenschaltung zu verbinden. Modell mit der Endung "M" beinhaltet einen Bewegungssensor. Magnetische Befestigung als Zubehör.

Schutzart: II / III

Lichtausgang:	550lm
Farbtemperatur:	5800K
Farbe:	Schwarz
Lampentyp:	LED
Lichtfarbe:	Neutral weiß
Material:	Kunststoff
Oberfläche:	Glatt-matt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Bewegungssensor enthalten	Nennspannung	Eingangsspannung AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	Nein	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Ja	230V	240V max

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE