

# Montageplatten-Tiefenverstellung | Wandgehäuse, AMG



Diese Halterungen erlauben, dass eine Montageplatte, 19"-Profile oder eine Innentür genau in der richtigen Tiefe installiert werden können.

## MERKMALE

Beschreibung: Stufenlose Tiefenverstellung unterschiedlicher Zubehörteile: Montageplatte, 19" Profile, Innentür oder Profil-Montagesysteme. Bei Edelstahl Gehäusen ist eine zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Tiefenverstellung: Abstand zur Tür T-35 bis 65 mm.

Verpackungseinheit: 2 Paar mit Montagezubehör.

**Dicke:** 2mm  
**Oberfläche:** Verzinkt  
**Material:** Baustahl

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|-------|-----------------|
| AMG155        | 97mm | 65mm   | 155mm | Baustahl        |
| AMG260        | 97mm | 65mm   | 260mm | Baustahl        |
| AMG300        | 97mm | 65mm   | 300mm | Baustahl        |
| AMG210        | 97mm | 65mm   | 210mm | Baustahl        |
| AMG400        | 97mm | 65mm   | 400mm | Baustahl        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**