

Edelstahl-Sichttür, ADCS



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

MERKMALE

Beschreibung: Im Austausch gegen die Standardtür. Erlaubt die klare Sicht auf die Einbauten im Wandgehäuse. Alle Optionen des Schließprogramms möglich.

Material: 1.5 mm AISI 304 Edelstahl, 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 600 mm. 4 mm klares Sicherheitsglas.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Schutzart: Entspricht IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Verpackungseinheit: 1 Tür.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Gebürstet
Material: Edelstahl 304

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Verriegelungsmenge	Fenstergröße	Produktfamilie	Gehäusematerial
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Wandschränke	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Verriegelungsmenge	Fenstergröße	Produktfamilie	Gehäusematerial
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Wandschränke	Baustahl
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Wandschränke	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

* 3-Punkt-Stangenverriegelung. Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE