

Einsätze, LI



Eine flexible Lösung, die viele verschiedene Verriegelungsoptionen ermöglicht, um den Zugriff auf den Schrank zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Einsätze zum Austausch mit der DIN 3 mm Doppelbart Standard-Schließung.

Material: Zamak.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Oberfläche: Mühle
Material: Zamak

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Schlüsseltyp	Gehäusematerial
LI503	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Doppelbit, 3 mm	Baustahl
LI524	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Vierkant, 8 mm	Baustahl
LI526	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Dreieck 7 mm.	Baustahl
LI523	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Vierkant, 7 mm	Baustahl
LI527	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Dreieck 8 mm.	Baustahl
LI528	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Geschlitzt, 2x4 mm	Baustahl
LI505	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Doppelbit, 5 mm	Baustahl
LI530	16mm	16mm	20mm	Freistehend	Daimler Benz	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE