

# Isolations-Montageplatte, AMI



Diese leicht zu montierende Montageplatte verhindert einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank.

## MERKMALE

Beschreibung: Isolierte Montageplatte für Wandgehäuse, anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Die Montageplatte kann in jeder Position justiert werden. Dieses Zubehör ist nicht geeignet für AFS Gehäuse.

Material: Starkes Bakelit.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

**Dicke:** 4mm  
**Material:** Bakelit  
**Farbe:** Schwarz  
**Oberfläche:** Glatt

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Plattengröße | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|-----------------|
| AMI06060      | 600mm  | 600mm  | 4mm   | 570 x 550mm  | Baustahl        |
| AMI02520      | 250mm  | 200mm  | 4mm   | 220 x 150mm  | Baustahl        |
| AMI03040      | 300mm  | 400mm  | 4mm   | 270 x 350mm  | Baustahl        |
| AMI06080      | 600mm  | 800mm  | 4mm   | 570 x 750mm  | Baustahl        |
| AMI05040      | 500mm  | 400mm  | 4mm   | 470 x 350mm  | Baustahl        |
| AMI08080      | 800mm  | 800mm  | 4mm   | 770 x 750mm  | Baustahl        |
| AMI06040      | 600mm  | 400mm  | 4mm   | 570 x 350mm  | Baustahl        |
| AMI12060      | 1200mm | 600mm  | 4mm   | 1170 x 550mm | Baustahl        |
| AMI03030      | 300mm  | 300mm  | 4mm   | 270 x 250mm  | Baustahl        |
| AMI04050      | 400mm  | 500mm  | 4mm   | 370 x 450mm  | Baustahl        |
| AMI02525      | 250mm  | 250mm  | 4mm   | 220 x 200mm  | Baustahl        |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Plattengröße | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|-----------------|
| AMI04060      | 400mm  | 600mm  | 4mm   | 370 x 550mm  | Baustahl        |
| AMI10060      | 1000mm | 600mm  | 4mm   | 970 x 550mm  | Baustahl        |
| AMI03025      | 300mm  | 250mm  | 4mm   | 270 x 200mm  | Baustahl        |
| AMI06050      | 600mm  | 500mm  | 4mm   | 570 x 450mm  | Baustahl        |
| AMI05030      | 500mm  | 300mm  | 4mm   | 470 x 250mm  | Baustahl        |
| AMI10080      | 1000mm | 800mm  | 4mm   | 970 x 750mm  | Baustahl        |
| AMI04030      | 400mm  | 300mm  | 4mm   | 370 x 250mm  | Baustahl        |
| AMI08060      | 800mm  | 600mm  | 4mm   | 770 x 550mm  | Baustahl        |
| AMI08040      | 800mm  | 400mm  | 4mm   | 770 x 350mm  | Baustahl        |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Plattengröße | Gehäusematerial |
|---------------|--------|--------|-------|--------------|-----------------|
| AMI02020      | 200mm  | 200mm  | 4mm   | 170 x 150mm  | Baustahl        |
| AMI12080      | 1200mm | 800mm  | 4mm   | 1170 x 750mm | Baustahl        |
| AMI04040      | 400mm  | 400mm  | 4mm   | 370 x 350mm  | Baustahl        |
| AMI03525      | 350mm  | 250mm  | 4mm   | 320 x 200mm  | Baustahl        |
| AMI07050      | 700mm  | 500mm  | 4mm   | 670 x 450mm  | Baustahl        |
| AMI05050      | 500mm  | 500mm  | 4mm   | 470 x 450mm  | Baustahl        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**