

Montageplatte, BMP



Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Klemmenkastens beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.

MERKMALE

Beschreibung: Stahl-Montageplatten für IL-Gehäuse.

Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech

Verpackungseinheit: 1 Stück

Dicke: 2mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial
BMP3030	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Baustahl
BMP4040	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Baustahl
BMP2030	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Baustahl
BMP2040	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Baustahl
BMP3060	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Baustahl
BMP4060	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Baustahl
BMP2050	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Baustahl
BMP2020	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Baustahl
BMP3050	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Baustahl
BMP2060	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Baustahl
BMP1530	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Baustahl
BMP4080	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Baustahl
BMP3040	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial
BMP1515	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Baustahl
BMP2080	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE