

19"-Breitenreduzierung, CIWR



Diese Profile werden bei 800 mm breiten Schränken am Schrankrahmen in Teil- oder Vollhöhe für die Montage von 19"-Profilen befestigt. Mit ihnen können auch 19"-Profile in Vollhöhe durch Montage in der Mitte des Schanks verstärkt werden.

MERKMALE

Beschreibung: Wird für die Breitenreduzierung von 800 mm breiten Schränken auf 19" verwendet. Erlaubt die Montage von CIP/CIPP-Profilen in Teilhöhen oder auf voller Höhe. Tiefenverstellbarer Einbau.

Material: 1.5 mm verzinktes Stahlblech.

Max. Traglast: Maximale Belastbarkeit: 5000N an 2 Paaren von CIWR-Profilen und 8000N an 3 Paaren von CIWR-Profilen.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Breite Montageplatte	Gehäusematerial
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Baustahl
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.