

Kühler für die seitliche Montage, WAL

nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.



INDUSTRIE-STANDARDS

UL/cUL listed; file SA6453

CE

IP55

MERKMALE

Luftgekühlter Kühler zur Flüssigkeitskühlung von Batterien in Batterie-Energiespeichersystemen

14 kW Kühlleistung

Komponenten mit variabler Drehzahl für hohe Effizienz

Präzise Regelung der Flüssigkeitstemperatur

Großer Umgebungstemperaturbereich

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Nennleistung in Watt bei 50 Hz	Nennleistung in Watt bei 60 Hz	Art des Mediums	Nennspannung	Bemessungsfrequenz	Kältemittel
WALA5	14000W	14000W	Wasser	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.