

Universeller Tastaturauszug, UKT



Dieser Tastaturauszug kann auf jede vertikale Schrankoberfläche wie eine Tür oder ein Paneel montiert werden und behält den Schutzgrad bei. Er kann geschlossen und verriegelt werden, um den Zugriff durch unbefugte Personen zu verhindern.

MERKMALE

Beschreibung: Horizontal aufklappbarer Tastaturauszug mit seitlich schiebbarem Mauspad (links oder rechts). Ausgestattet mit Paneel-Arretierung. Wenn der Auszug ausgeklappt ist, wird der Schrank durch eine geschlossene Kammer abgedichtet.

Schutzart: IP55

Verpackungseinheit: 1 Tür mit Scharnieren, Schloß, Keyboard Montage Unterstützung, Mouse Pad und Montagematerial.

Material: 1,5-mm-Stahlplatte für die Kammer, Aluminium für horizontale Profile und Polyamid (PA6) für vertikale Profile

Oberfläche: RAL 7035, Pulver Struktur Lackierung.

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
UKT08R5	335mm	627mm	131mm	Freistehend	Baustahl
UKT06R5	335mm	427mm	131mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.