

Top- und Bodenabschlussblende | Schaltschränke, DPCV

Wenn ein kompletter Satz von Türen und Platten montiert wird, werden sowohl die Ästhetik als auch die Schutzart des Schrankes beibehalten. Die Lüftungsplatten sorgen auch für eine natürliche Lüftung.



MERKMALE

Beschreibung: Wird benötigt um Restflächen oben und unten abzudecken. Mit Ventilationsschlitzen zur zusätzlichen Wärmeableitung in Schaltschränken. In Kombination mit Teiltüren DP/DPP und Trennstegen CDH

Material: 1

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 20. Lieferung ohne Dichtung.

Montagemöglichkeiten: Das DPCV deckt 200 mm Höhe des Gehäuses ab. Bei einem 2000 mm hohen Schrank mit DPC ist also 1800 mm Raum frei für Teiltüren/-paneele.

Verpackungseinheit: 2 Paneele mit Montagezubehör.

Dicke: 1.75mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe 1	Höhe 2	Produktfamilie
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Freistehend

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe 1	Höhe 2	Produktfamilie
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Freistehend
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Freistehend

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE