

# Sichttür | Wandgehäuse, ADT



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

## MERKMALE

Beschreibung: Im Austausch gegen Standardtür. Erlaubt Sicht auf die Komponenten im Wandgehäuse. Mit allen Optionen des Schließprogramms.

Material: 1,2 mm Stahlblech / 1,5 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 500 mm / 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 800 mm, 3 mm durchsichtiges Acrylglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55.

Verpackungseinheit: 1 Tür.

**Farbe:** Hellgrau  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Pulverbeschichtet  
**Farbcode:** RAL 7035

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Dicke | Verriegelungsmenge | Fenstergröße |
|---------------|--------|--------|-------|-------|--------------------|--------------|
| ADT06040R5    | 595mm  | 394mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 459 x 243mm  |
| ADT12060R5    | 1195mm | 595mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 1059 x 427mm |
| ADT04030R5    | 395mm  | 294mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 259 x 143mm  |
| ADT06060R5    | 595mm  | 595mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 459 x 443mm  |
| ADT10080R5    | 995mm  | 795mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 859 x 627mm  |
| ADT04040R5    | 395mm  | 394mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 259 x 143mm  |
| ADT03030R5    | 295mm  | 294mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 159 x 143mm  |
| ADT06050R5    | 595mm  | 495mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 459 x 343mm  |
| ADT12080R5    | 1195mm | 795mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 1059 x 627mm |
| ADT07050R5    | 695mm  | 495mm  | 15mm  | 1.5mm | 2                  | 559 x 343mm  |
| ADT05030R5    | 495mm  | 294mm  | 15mm  | 1.5mm | 1                  | 359 x 143mm  |
| ADT05040R5    | 495mm  | 394mm  | 15mm  | 1.5mm | 1                  | 359 x 243mm  |

| Katalognummer | Höhe  | Breite | Tiefe | Dicke | Verriegelungsmenge | Fenstergröße |
|---------------|-------|--------|-------|-------|--------------------|--------------|
| ADT10060R5    | 995mm | 595mm  | 15mm  | 2mm   | 1                  | 859 x 427mm  |
| ADT08060R5    | 795mm | 595mm  | 15mm  | 2mm   | 2                  | 659 x 443mm  |
| ADT03025R5    | 295mm | 245mm  | 15mm  | 1.2mm | 1                  | 159 x 93mm   |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

\* 3-Punkt-Stangenverriegelung. Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**