

A12 Standard Coupler, Modified



This coupler is modified to specifically meet the requirements of the Sellafield Engineering Standard ES_0_3110, CARES Appendix TA1-C, Class B and CARES Appendix TA1-C, Class A (when combined with nVent LENTON Plus)

MERKMALE

Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction

Slim design maintains concrete cover

Installs quickly and easily

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Material	Oberfläche	Auslegungsversion	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Durchmesser (Ø)	Länge (L)
EL50TA12X0285N	Stahl	Blank	Weltweit (global verfügbares Material)	50 mm	70 mm	285mm

Table 2/2

Katalognummer	Einführtiefe (BD)	Stababstand (BG)	Stückgewicht	Anzahl Verpackungen
EL50TA12X0285N	70mm	145mm	6.27 kg	3

Ausgelegt für: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Typ 1 (125 % der angegebenen Streckgrenze); ACI 318 Typ 2 (angegebene Zugspannung); ACI 349; ACI 359; AS3600



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE