


CFF Tapered Screw-In Plug for A12, A22 and A32K Couplers



MERKMALE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

Material: Polyethylen hoher Dichte (PE-HD);Stahl

SPEZIFIKATIONEN


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bewehrungsstabgröße, metrisch	Größe Armierung, USA	Größe Armierung, Kanada	Durchmesser (Ø)	Höhe (H)
EL28CFF	153900	28 mm	#9	30M	75 mm	18 mm
EL30CFF	153910	30 mm			75 mm	18 mm
EL50CFF	154980	50 mm			95 mm	18 mm
EL22CFF	153880	22 mm	#7		75 mm	18 mm
EL32CFF	153920	32 mm	#10		95 mm	18 mm
EL36CFF	153925	36 mm	#11	35M	95 mm	18 mm
EL25CFF	153890	25 mm	#8	25M	75 mm	18 mm
EL40CFF	153930	40 mm			95 mm	18 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Farbe	Anzahl Verpackungen
EL28CFF	153900	Schwarz	25
EL30CFF	153910	Weiß	25
EL50CFF	154980	Schwarz	15
EL22CFF	153880	Blau	25
EL32CFF	153920	Gelb	15
EL36CFF	153925	Blau	15
EL25CFF	153890	Rot	25
EL40CFF	153930	Grün	15

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE