

# EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, schirmbar mit EMV-Dichtung



Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

## MERKMALE

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g

IP 20 gemäß IEC 60529

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Einbaulast bis 15 kg

Ausführung ohne Frontgriffe

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

**Material:** Aluminium  
**Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert  
**EMV-Schirmung:** Nein  
**Produkttyp:** Baugruppenträger/Einschub



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Höhe Gestell | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Zur Montage     | Leiterplattentiefe         | Typ Dichtung |
|---------------|--------------|-------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| 24563-161     | 3U           | 175mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm                      | Textil EMV   |
| 24563-163     | 3U           | 295mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm, 220mm, 280mm        | Textil EMV   |
| 24563-164     | 3U           | 355mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Textil EMV   |
| 24563-464     | 6U           | 355mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm, 220mm, 280mm, 340mm | Textil EMV   |
| 24563-461     | 6U           | 175mm | 1                   | Rückwandplatine | 160mm                      | Textil EMV   |

| Katalognummer | Höhe<br>Gestell | Tiefe | Anzahl<br>Verpackungen | Zur Montage    | Leiterplattentiefe  | Typ<br>Dichtung |
|---------------|-----------------|-------|------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 24563-162     | 3U              | 235mm | 1                      | Rückwandplatte | 160mm, 220mm        | Textil EMV      |
| 24563-462     | 6U              | 235mm | 1                      | Rückwandplatte | 160mm, 220mm        | Textil EMV      |
| 24563-463     | 6U              | 295mm | 1                      | Rückwandplatte | 160mm, 220mm, 280mm | Textil EMV      |

Table 2/2

| Katalognummer | Schock- und<br>Vibrationstoleranz | Griff<br>enthalten | Befestigung | Entspricht          | Breite<br>Gestell | Statische<br>Last |
|---------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 24563-161     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-163     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-164     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-464     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-461     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-162     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-462     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |
| 24563-463     | 5g (force)                        | Nein               | Gestell     | IEC 60297-3-1<br>03 | 84HP              | 15kg              |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**