

Frontplatten, vorne eloxiert, Rear Conductive, ungeschirmt

Frontplatte, ungeschirmt, vorne eloxiert, hinten leitfähig.

MERKMALE

Teilfrontplatte, Al, 2,5 mm

Al,, Frontseite eloxiert, leitfähig



Tiefe (D): 2.5mm
Material: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
Zubehörtyp: Frontplatte
Produkttyp: Frontplatte
Typ: Frontplatte ohne Griff



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite
30847-470	3U	2HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-464	4U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-480	9U	8HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-125	6U	5HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
30838-148	6U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-183	6U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-047	3U	8HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-067	3U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-476	4U	4HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-127	6U	7HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-468	5U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-463	4U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-471	3U	3HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-046	3U	7HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-128	6U	8HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-126	6U	6HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-045	3U	6HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-130	6U	10HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-469	5U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-081	3U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend

Table 2/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
30838-123	3U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-460	2U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
30838-141	6U	21HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-462	4U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-132	6U	12HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-044	3U	5HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-043	3U	4HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-136	6U		1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-134	6U	14HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-102	3U	63HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-467	5U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-053	3U	14HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-459	2U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-556	9U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-458	2U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-055	3U	16HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-162	6U	42HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-204	6U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-484	9U	12HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-465	4U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend

Table 3/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
30838-051	3U	12HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Befestigung	Frontbeschicht ung	Oberfläche Rückseite
30838-060	3U	21HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-466	5U	28HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-461	2U	84HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-049	3U	10HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30847-482	9U	10HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend
30838-124	6U	4HP	1	Anschraubbare Front	Eloxiert	Leitend

Table 1/3

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV- Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierung en
30847-470	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4m m	9.8mm	RoHS
30847-464	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9m m	319.7mm	RoHS
30847-480	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	395.1m m	40.3mm	RoHS
30838-125	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8m m	25mm	RoHS
30838-148	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8m m	141.9mm	RoHS
30838-183	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8m m	319.7mm	RoHS
30838-047	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4m m	40.3mm	RoHS
30838-067	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4m m	141.9mm	RoHS
30847-476	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	395.1m m	20mm	RoHS
30838-127	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8m m	35.2mm	RoHS
30847-468	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4m m	319.7mm	
30847-463	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9m m	213mm	RoHS

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe(H)	Breite(W)	Zertifizierungen
30847-471	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	14.9mm	RoHS
30838-046	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	35.2mm	RoHS
30838-128	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	40.3mm	RoHS
30838-126	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	30.1mm	RoHS
30838-045	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	30.1mm	RoHS
30838-130	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	50.5mm	RoHS
30847-469	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4mm	426.4mm	
30838-081	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	213mm	RoHS

Table 2/3

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierungen
30838-123	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	426.4mm	RoHS
30847-460	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	84mm	319.7mm	
30838-141	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	106.3mm	RoHS
30847-462	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	141.9mm	
30838-132	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	60.6mm	RoHS
30838-044	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	25mm	RoHS
30838-043	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	20mm	RoHS
30838-136	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	80.9mm	RoHS
30838-134	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	70.8mm	RoHS
30838-102	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	319.7mm	RoHS



Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe(H)	Breite(W)	Zertifizierungen
30847-467	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4mm	213mm	
30838-053	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	70.8mm	RoHS
30847-459	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	84mm	213mm	
30847-556	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	395.1mm	426.4mm	RoHS
30847-458	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	84mm	141.9mm	
30838-055	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	80.9mm	RoHS
30838-162	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	213mm	RoHS
30838-204	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	426.4mm	RoHS
30847-484	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	395.1mm	60.6mm	RoHS
30847-465	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	172.9mm	426.4mm	RoHS

Table 3/3

Katalognummer	Behandelte Kanten	Entspricht	EMV-Schirmung	Höhe (H)	Breite (W)	Zertifizierungen
30838-051	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	60.6mm	RoHS
30838-060	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	106.3mm	RoHS
30847-466	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	217.4mm	141.9mm	
30847-461	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	84mm	426.4mm	RoHS
30838-049	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	128.4mm	50.5mm	RoHS
30847-482	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	395.1mm	50.5mm	RoHS
30838-124	Nein	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nein	261.8mm	20mm	RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial (Nippel, Halsschrauben) bitte separat bestellen.



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE