

IP-PRO Aluminiumgehäuse, EMV

IP-Pro Alu EMV – Gehäuse für zuverlässigen Schutz vor Wasser, Staub und elektromagnetischen Interferenzen für empfindliche Elektronik in rauen Umgebungen. Erprobt und zertifiziert für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsanforderungen.



MERKMALE

Aluminium-Druckgussgehäuse in 15 verschiedenen Größen erhältlich, mit Outdoor-Pulverbeschichtung in der Farbe Silbergrau (RAL 7001)

Abhängig von der Größe, Bis zu Schutzart IP IP67 gemäß EN 60529

EMV-geschirmt

Schock- und Vibrationsbeständigkeit gemäß EN 61373 Kat. 2 und AREMA Klasse I

IK 09 - Schutz gegen äussere mechanische Beanspruchungen gemäß IEC 62262

Temperaturbereich des Gehäuses: -40 bis +90 °C

Material:	Aluminium
Produktfamilie:	IP-PRO ALU EMC
Farbcode:	RAL 7001
Typ:	Robust
Produkttyp:	Gehäuse mit kleinem Formfaktor

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Silbergrau
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Silbergrau

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Silbergrau
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Silbergrau
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Silbergrau
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Silbergrau
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Silbergrau
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Silbergrau
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Silbergrau
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Silbergrau
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Silbergrau
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Silbergrau
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Silbergrau
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Silbergrau
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Silbergrau

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Form
26880-008	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-009	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-002	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-011	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-004	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-012	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-015	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-007	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-014	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-005	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-006	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-010	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-001	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-003	Pulverbeschichtet	Rechteckig
26880-013	Pulverbeschichtet	Rechteckig

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für mechanische Modifikationen, innovative Leiterplatten- und Kabelbefestigungslösungen sowie Kühlkonzepte wenden Sie sich bitte an uns.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE