

Mezzanine-Frontplatte (für PMC), Ungeschirmt



Die Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

MERKMALE

Mezzanine Frontplatte wird in PMC-Frontplattenausbrüche eingebaut

EMV-Schirmung erfolgt mit leitfähigem O-Ring



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Zubehörty p	Befestigung	EMV-Schirmung	Typ Dichtung	Material
20835-899	Mezzanine-Frontplatte	Frontplatte	Eingerastet	Nein (nachrüstbar)	O-Ring EMV	Aluminium
20835-931	Frontplatte ohne Griff		Anschaubare Front	Nein (nachrüstbar)		Zink
20835-896	Frontplatte ohne Griff		Anschaubare Front	Nein (nachrüstbar)		Zink
20835-929	Frontplatte ohne Griff		Anschaubare Front	Nein (nachrüstbar)		Zink

Table 2/3

Katalognummer	Frontbeschichtu ng	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe	Breite	Entspricht
20835-899	Eloxiert	Leitend	Ja	74mm	12.7m m	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Katalognummer	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Höhe	Breite	Entspricht
20835-931	Eloxiert	Leitend	Nein	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-896	Eloxiert	Eloxiert	Nein	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-929	Verchromt	Verchromt	Ja	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Table 3/3

Katalognummer	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Oberfläche
20835-899	2.5mm	10	Eloxiert
20835-931		10	
20835-896		10	
20835-929		10	

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE