

19"-Montageprofile, CIP



Bei Einsatz dieser Profile können 19"-Geräte problemlos in Standschränke entweder werksseitig oder vor Ort eingebaut werden.

MERKMALE

Beschreibung: Die Montageprofile ermöglichen die Montage von 19"-Einheiten. Sie sind in der Tiefe verstellbar und in Verbindung mit CIB- und CID Profilen zu verwenden.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Paar.

Montagemöglichkeiten: n Verbindung mit CIB- oder CID-Profilen zu verwenden. Für die Montage in Teilhöhe ist das CIWR erforderlich.

Dicke: 2mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Rack-Einheiten	Gehäusematerial
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Baustahl
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Baustahl
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Baustahl
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Baustahl
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Baustahl
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Baustahl
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Baustahl
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE