

19"-Lüftereinheit, 1 HE, Fernüberwachung, 6 Lüfter, 100-240 VAC

KATALOGNUMMER

10713-554

Lüftereinschub mit ModBus Interface zum Einbau in einen 1-HE-Montageplatz im Schrank

MERKMALE

Lüftergeschwindigkeit temperaturgesteuert

ModBus-Schnittstelle für Fernüberwachung und -steuerung

Temperaturschwelle für die Lüftersteuerung an der Frontplatte einstellbar

Signalisierung von Lüfterausfall und Übertemperatur durch 2 LEDs und potenzialfreie Relaisausgänge

Integriertes Netzteil mit Weitbereichseingang (100 V – 240 V)

Weniger als 1 HE (42 mm) in der Höhe. Das erleichtert die Montage an Gleitschienen

2 NTC-Temperatursensoren mit Kabeln enthalten



PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüftereinheit

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstrom: 1089m³/h

Geräuschpegel: 59.5dB(A)

Strom: 97W

Max. statischer Druck: 78Pa

Umgebungstemperatur: -10 to 70°C

Lebensdauer, L10 bei 40 °C: 99558h

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Aluminium verzinkt; Eloxier

Bruttogewicht: 5.2kg

Material: Stahl; Aluminium

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE