

RatiopacPRO/-Air Aufstell-Tragegriff, 42 TE, passend für 3 HE + 4 HE oder 3/4 HE + 4/5 Air

KATALOGNUMMER

24571-320

Aufstellgriff für RatiopacPRO/-AIR mit einer statischen Tragkraft von 30 kg und ohne mechanisches Bearbeitung am Gehäuse nachrüstbar.

MERKMALE

Im Raster von 30° verstellbar

Nachrüstbar ohne mechanische Bearbeitung des Gehäuses

Statische Traglast 30 kg

Der Griff ermöglicht dem Benutzer im Falle einer Desktop-Nutzung eine bessere Sicht auf die Frontseite des Gehäuses



PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 42HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: Aufstellgriff

Farbe: Silber

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Aluminium; ABS

Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR

Produkttyp: Griff

Passt zu: Gehäuse

Nettogewicht: 0.47kg

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Kann nicht in Verbindung mit Frontgriffen verwendet werden.

Montagesatz für Aufstelltragegriff bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE