

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, schirmbar mit EMV-Dichtung, Frontgriff

Ungeschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage, schwere Ausführung mit tox-kaltgeschweißten Seitenwänden und Frontgriff.



MERKMALE

Baugruppenträger mit Seitenwand Typ H („heavy“), Der 19-Zoll-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt – kaltgeschweißt)

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g

IP 20 gemäß IEC 60529.

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002, BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Einbaulast bis 15 kg

Ausführung mit Frontgriffe (abgewinkelte Form für einfacheren Zugriff auf die 19" Befestigungsschrauben)

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung:	Nein
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24567-161	3U	175m m	1	Rückwandplati ne	160mm	Edelstahl EMV
24567-163	3U	295m m	1	Rückwandplati ne	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl EMV
24567-164	3U	355m m	1	Rückwandplati ne	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV
24567-464	6U	355m m	1	Rückwandplati ne	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Edelstahl EMV
24567-461	6U	175m m	1	Rückwandplati ne	160mm	Edelstahl EMV
24567-162	3U	235m m	1	Rückwandplati ne	160mm, 220mm	Edelstahl EMV
24567-462	6U	235m m	1	Rückwandplati ne	160mm, 220mm	Edelstahl EMV
24567-463	6U	295m m	1	Rückwandplati ne	160mm, 220mm, 280mm	Edelstahl EMV

Table 2/2

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigu ng	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last	Zertifizierun gen
24567-161	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	RoHS
24567-163	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-164	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-464	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-461	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-162	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	RoHS, DB
24567-462	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	DB, RoHS
24567-463	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3- 103	84HP	15kg	DB, RoHS

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE