

RatiopacPRO/ AIR Bandgriff

Bandgriff für RatiopacPRO/-AIR mit einer statischen Tragfähigkeit von 20 kg. Ohne mechanische Bearbeitung der Gehäuseseitenwand nachrüstbar

MERKMALE

Statische Traglast 20 kg

Ohne mechanische Bearbeitung der Gehäuseseitenwand nachrüstbar

Passt zu: Gehäuse
Produkttyp: Griff
Produktfamilie: RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Grifftyp
24571-308	3U	315mm	1	Band
24571-316	4U	435mm	1	Band
24571-315	4U	375mm	1	Band
24571-314	4U	315mm	1	Band
24571-309	3U	375mm	1	Band
24571-310	3U	435mm	1	Band

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE