

# PEMSA-Gitterrinne Universalklemme

## MERKMALE

Bedeutende mechanische Klemmfestigkeit

Schraube

IEC 61537-konforme Nennlast und Erdung

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl



## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Artikelnummer | Farbe   | A     | B     | Stangengröße (RS) |
|---------------|---------------|---------|-------|-------|-------------------|
| WBTUPCBG      | 820717        | Schwarz | 20 mm | 23 mm | 6                 |
| WBTUPCEG      | 820716        |         | 20 mm | 23 mm | 6                 |

## DIAGRAMME

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

