

SOSR Aufgeständerte Zweiloch-Bandschelle für CPVC-Rohr



MERKMALE

Mit aufgebördelten Kanten zum Schutz der Rohrleitungen

Eingestuft zur Verwendung mit CPVC-Sprinklerrohr

Positioniert Rohr 1-1/2" (38 mm) über der Montageoberfläche und beseitigt so den Bedarf für Abstandsblöcken aus Holz oder Betonplatten

Kann sowohl in vertikalen als auch horizontalen Positionen auf Beton, Stahl und Holz montiert werden

Erfüllt die stringente Anforderung UL® 203 zum Aufwärtsdruck

UL® listed als Trageelement und Rohrniederhalter

Entspricht den Anforderungen an statische Lasten gemäß NFPA® 13

Montageschrauben beigelegt

Kann mit der hinteren Mutter 3TW auf Verbundholzträgerinstallationen verwendet werden

Oberfläche: Vorverzinkung

Material: Stahl



SPEZIFIKATIONEN



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Lochgröße (HS)	A	B	C
SOSR125	597807	32	5.1 mm	84 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR075	597805	20	5.1 mm	68 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR150	597808	40	5.1 mm	98 mm	114 mm	25.4 mm
SOSR100	597806	25	5.1 mm	75 mm	94 mm	25.4 mm
SOSR200	597809	50	5.1 mm	102 mm	133 mm	25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Dicke (T)	Hängerabstand
SOSR125	597807	1.61 mm	1.95 m Max
SOSR075	597805	1.3 mm	1.65 m Max
SOSR150	597808	1.61 mm	2.1 m Max
SOSR100	597806	1.3 mm	1.8 m Max
SOSR200	597809	1.61 mm	2.4 m Max

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

