

Transportösen | Schaltschränke, LE

Diese Transportösen garantieren einen sicheren Transport und eine sichere Handhabung des Schrankes.

MERKMALE

Beschreibung: M12 -Gewinde, werden direkt auf die Eckstücke des Schrankrahmens montiert. Entsprechen den Hebevorschriften nach DIN 580.

Max. Traglast: 3400N je Transportöse, mit maximalem Winkel von 45°. Bitte beachten Sie die nVent HOFFMAN Hebe-Anleitungen.

Verpackungseinheit: 4 Stück.



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Material	Oberfläche
LE9304	71mm	50mm	30mm	Baustahl	Verzinkt
LE9304SS	71mm	50mm	30mm	Edelstahl 304	Mühle
LE9316SS	71mm	50mm	30mm	Edelstahl 316L	Mühle

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.