

Sockel Seitenblenden | Schaltschränke, PS



Der durch den Sockel geschaffene zusätzliche Platz wird durch diese Platten verschlossen, um den Zugang zu diesem Bereich zu beschränken.

MERKMALE

Beschreibung: Seitenblende für die Tiefe des PF-Sockels, zweifach abgekantet für besondere Stabilität.

Material: 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 2 Blenden. Montagematerial wird mit dem Sockel PF/PV geliefert.

Dicke: 1.5mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7022
Farbe: Umbragrau

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
PS2100	200mm	999mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS1060	100mm	600mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS2080	200mm	800mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS1040	100mm	400mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS2050	200mm	500mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS1080	100mm	800mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS2030	200mm	300mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS1100	100mm	999mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS2040	200mm	400mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS2060	200mm	600mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS1050	100mm	500mm	27mm	Freistehend	Baustahl
PS1030	100mm	300mm	27mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE