

# HFF-Stahlblech Nagelplatte



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

## MERKMALE

Einfache Installation

Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

**Material:** Federstahl

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Bewehrungsstabgröße, metrisch | Größe Armierung, USA | Größe Armierung, Kanada | Länge (L) | Sechskant-Breite (W) |
|---------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| EL1820HFF     | 152860        | 18 mm, 20 mm                  | #6                   | 20M                     | 50mm      | 27 mm                |
| EL2225HFF     | 154420        | 22 mm, 25 mm                  | #7, #8               | 25M                     | 70mm      | 36 mm                |
| EL1012HFF     | 152840        | 10 mm, 12 mm                  | #3, #4               | 10M                     | 50mm      | 17 mm                |
| EL1416HFF     | 152850        | 14 mm, 16 mm                  | #5                   | 15M                     | 50mm      | 22 mm                |

Table 2/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Höhe (H) | Anzahl Verpackungen |
|---------------|---------------|----------|---------------------|
| EL1820HFF     | 152860        | 5 mm     | 100                 |
| EL2225HFF     | 154420        | 5 mm     | 75                  |
| EL1012HFF     | 152840        | 5 mm     | 100                 |
| EL1416HFF     | 152850        | 5 mm     | 100                 |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE