

Luftleitblech, mit U-Frontplatte, schirmbar (Textildichtung), Textil



Das Luftleitblech mit U-förmiger Frontplatte deckt einen leeren Slot ab, damit keine Luft entweicht. Die U-förmige Frontplatte ist für die Befestigung einer EMV-Textildichtung vorbereitet.

MERKMALE

Das Luftleitblech verhindert, dass Luft durch leere Slots entweicht

Abdeckung wird in die Führungsschiene eingeschoben

Produkttyp:	Luftschottblech
Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Produktfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Typ:	Mit Frontplatte



SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	EMV-Schirmung	Breite Gestell	Passt zu
20848-728	3U	1	160m m	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
20848-737	6U	1	220m m	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
20848-736	6U	1	160m m	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse
20848-729	3U	1	220m m	Nein (nachrüstbar)	4HP	Baugruppenträger, Gehäuse

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Luftleitblech für 280 mm tiefe und für 80 mm Rear I/O-Leiterplatten auf Anfrage erhältlich.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE