

EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, schirmbar mit EMV-Dichtung



Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen

MERKMALE

Modulschiene vom Typ „Heavy“

Schock- und vibrationsfest bis zu 5 g

IP 20 gemäß IEC 60529

Schock- und vibrationsgeprüft nach den Normen der Deutschen Bahn BN 411002., BN 411003

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Einbaulast bis 15 kg

Ausführung ohne Frontgriffe

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Material: Aluminium
Oberfläche: Eloxiert; Passiviert
EMV-Schirmung: Nein
Produkttyp: Baugruppenträger/Einschub



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24563-161	3U	175mm	1	Rückwandplatine	160mm	Textil EMV
24563-163	3U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMV
24563-164	3U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textil EMV
24563-464	6U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textil EMV
24563-461	6U	175mm	1	Rückwandplatine	160mm	Textil EMV

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
24563-162	3U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Textil EMV
24563-462	6U	235mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm	Textil EMV
24563-463	6U	295mm	1	Rückwandplatte	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMV

Table 2/2

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Breite Gestell	Statische Last
24563-161	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Nein	Gestell	IEC 60297-3-1 03	84HP	15kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE