

# Nippel für M2.5



Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.

## MERKMALE

Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte

Nippel wird in das Langloch der Frontplatten gesteckt

**Passt zu:** Frontplatten  
**Produkttyp:** Hülse



## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Material   | Oberfläche              | Farbe       | Anzahl Verpackungen | Farbcode | Tiefe (D) |
|---------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------|----------|-----------|
| 21100-886     | Messing    | Organische Beschichtung |             | 100                 |          | 4.4mm     |
| 21100-662     | Edelstahl  |                         |             | 100                 |          | 4.4mm     |
| 21100-660     | Messing    | Vernickelt              |             | 100                 |          | 4.4mm     |
| 21100-591     | Polyamid 6 |                         | Tiefschwarz | 100                 | RAL 9005 | 6.9mm     |
| 21100-464     | Polyamid 6 |                         | Kieselgrau  | 100                 | RAL 7032 | 6.9mm     |
| 21100-659     | Messing    | Vernickelt              |             | 10                  |          |           |
| 21100-661     | Edelstahl  |                         |             | 10                  |          |           |
| 21100-885     | Messing    |                         |             | 10                  |          |           |

Table 2/2

| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Entflammbarkeitsklasse |
|---------------|----------|------------|------------------------|
| 21100-886     | 6mm      | 8mm        |                        |
| 21100-662     | 6mm      | 8mm        |                        |


| Katalognummer | Höhe (H) | Breite (W) | Entflammbarkeitsklasse |
|---------------|----------|------------|------------------------|
| 21100-660     | 6mm      | 8mm        |                        |
| 21100-591     | 6mm      | 6.8mm      | UL® 94V-2              |
| 21100-464     | 6mm      | 6.8mm      | UL® 94V-2              |
| 21100-659     |          |            |                        |
| 21100-661     |          |            |                        |
| 21100-885     |          |            |                        |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Metallnippel müssen in Teilfrontplatten eingepresst werden.

Alle Nippel können für > 2 HP Frontplatten verwendet werden.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**