

# nVent CADDY Pyramid Tool-Free Rohrträger Kit



## MERKMALE

Die Installation mit Einschubklammern erfolgt ohne zusätzliche Werkzeuge oder Rohrschellen

Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit

Plastikkammern und Standfuß wirken nicht korrosiv auf die Rohre

Die Einsteckklammern sind in 2 Größen passend zum Projekt, verfügbar

Der Standfuß verfügt über eine Vielzahl von Löchern zur Aufnahme von verschiedenen Klammergrößen und Konfigurationen

Zusätzliche Einsteckklammern können separat erworben werden um weitere Rohrstränge zu befestigen

Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut

Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen

Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum

Das in mehreren Größen und mit unterschiedlicher Tragfähigkeit erhältliche System lässt sich anwendungsspezifisch anpassen

Einfacher Transport auf das Dach

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sicherheitsfaktor statische Last:</b> | 3:1                            |
| <b>Temperatur:</b>                       | -45 to 65 °C                   |
| <b>Material:</b>                         | Polyethylen;Polypropylen;Nylon |

SPEZIFIKATIONEN

| Table 1/2     |               |              |              |              |            |          |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|
| Katalognummer | Artikelnummer | Länge 1 (L1) | Länge 2 (L2) | Länge 3 (L3) | Breite (W) | Höhe (H) |
| PTF6          | 360460        | 196 mm       |              | 81mm         | 150 mm     | 102 mm   |
| PTF10         | 360461        | 318 mm       | 122 mm       | 163mm        | 201 mm     | 102 mm   |
| PTF16         | 360462        | 480 mm       | 203 mm       | 244mm        | 201 mm     | 102 mm   |

| Table 2/2     |               |        |       |            |              |                |
|---------------|---------------|--------|-------|------------|--------------|----------------|
| Katalognummer | Artikelnummer | A      | B     | Oberfläche | Stückgewicht | Statische Last |
| PTF6          | 360460        | 122 mm | 41 mm | 26452mm²   | 0.3 kg       | 1330N          |
| PTF10         | 360461        | 203 mm | 41 mm | 59355mm²   | 0.5 kg       | 4450N          |
| PTF16         | 360462        | 285 mm | 41 mm | 91613mm²   | 1 kg         | 6670N          |


ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS




Länge 2 entspricht dem maximalem Abstand der Rohrmitten bei Verwendung der Klammer PFT2C. Länge 3 entspricht dem maximalem Abstand der Rohrmitten bei Verwendung der Klammer PFT1C.

| Tool-Free Rohrschelle |                     |        |         |         |
|-----------------------|---------------------|--------|---------|---------|
| Teilenummer           | Außendurchmesser OD | A      | B       | C       |
| PTF1C                 | 12.7 – 22.4 mm      | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C                 | 21.3 – 60.3 mm      | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |

| Teilenummer | Anzahl der mitgelieferten Klammern |       | Maximale Anzahl der Klammern |       |
|-------------|------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|             | PTF1C                              | PTF2C | PTF1C                        | PTF2C |
| PTF6        | 1                                  | 1     | 3                            | 1     |
| PTF10       | -                                  | 2     | 5                            | 2     |
| PTF16       | -                                  | 2     | 7                            | 3     |

DIAGRAMME





## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

