

Strutmontageschiene-T-Schraube

MERKMALE


Vormontiert mit großer Unterlegscheibe und Mutter



Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt
Material: Stahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Artikelnummer	Stangengröße (RS)	Länge (L)	A
TMN08050EG	590221	8	50mm	6 mm
TMN08060EG	590222	8	60mm	6 mm
TMN08030EG	590220	8	30mm	6 mm
TMN08040EG	590080	8	40mm	6 mm
TMN08100EG	590223	8	100mm	6 mm
TMN10050EG	590224	10	50mm	8 mm
TMN10040EG	590090	10	40mm	8 mm
TMN10030EG	590218	10	30mm	8 mm
TMN12040EG	590100	12	40mm	8 mm
TMN10060EG	590225	10	60mm	8 mm



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

