

Horizontale Türprofile | Wandgehäuse, DHP



Mithilfe von Montageprofilen wird Zubehör am Türrahmen für eine einfache und sichere Montage von Kabeln, Kanälen usw. befestigt.

MERKMALE

Beschreibung: Horizontale Profile mit 25 mm Lochraster von 4.5 mm und 6.5 mm Durchmesser für die Befestigung und Installation von Komponenten.

Material: 1.5 mm Stahl verzinkt.

Verpackungseinheit: 5 Stück mit Montagematerial.

Montagemöglichkeiten: Sie passen direkt auf die Türmontageprofile MMDP. Sie können auch vertikal auf/zwischen zwei horizontalen Profilen montiert werden. Bei Türen mit Schliessgestänge müssen die Profile entsprechend zugeschnitten werden. Bei doppeltürigen Gehäusen können die Profile nicht an der Tür ohne Schliessgestänge montiert werden.

Dicke: 1.5mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Anzahl Verpackungen	Gehäusematerial
DHP050	25mm	448mm	12mm	Wandschränke	5	Baustahl
DHP080	25mm	748mm	12mm	Wandschränke	5	Baustahl
DHP040	25mm	348mm	12mm	Wandschränke	5	Baustahl
DHP060	25mm	548mm	12mm	Wandschränke	5	Baustahl
DHP030	25mm	248mm	12mm	Wandschränke	5	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE