

Waagrechter Mittelsteg | Schaltschränke, CDH

Das Profil sorgt für eine horizontale Trennung und sorgt dafür, dass Teiltüren und Paneele gesichert werden.

MERKMALE

Beschreibung: Wird verwendet, wenn das Gehäuse eine horizontale Trennung für Teiltüren oder Paneele erfordert. Wird am Gehäuseprofil des Standschranks montiert. Die Verwendung der Kunststoff-Endkappen bietet einen Schutzgrad von IP54, ohne Endkappen IP20

Montagemöglichkeiten: CDH-Teile = Anzahl Türen DP / Paneele DPP +1.

Verpackungseinheit: 2 Profile mit Montagezubehör.

Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.

Dicke: 2mm
Oberfläche: Beschichtet
Material: Zink

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Breite	Produktfamilie	Gehäusematerial
CDH400	400mm	Freistehend	Baustahl
CDH800	800mm	Freistehend	Baustahl
CDH600	600mm	Freistehend	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.