

Innentür, ADI



Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schrankes montiert werden, um andere Komponenten zu verdecken und einen unbefugten Zugriff zu verhindern.

MERKMALE

Beschreibung: Für Kontroll- und Messgeräte etc. Wechselscharniere für Rechts- oder Linksanschlag, 3 mm DIN Doppelbart Schlosseinsatz, Türen mit 700 mm Höhe und mehr haben zwei Schlösser. Nutzbare Tiefe zwischen Innen- und Außentür: 35 mm. Tiefenverstellbar mit Zubehörsatz AMG, nutzbare Arbeitsfläche H-55 mm, B-108 mm. Bei Edelstahl Gehäusen zusätzliche Bearbeitung notwendig.

Material: Tür 1,5 mm Stahlblech und vertikales Profil 2 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: IP 2XC.

Verpackungseinheit: Innentür, zwei vertikale Profile und Montagematerial.

Dicke:	1.5mm
Farbe:	Hellgrau
Material:	Baustahl
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbcode:	RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türgröße	Verriegelungsmenge	Produktfamilie
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Wandschränke
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Wandschränke
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Wandschränke
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Wandschränke
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Wandschränke
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Wandschränke
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Wandschränke
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Wandschränke

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Türgröße	Verriegelungsmenge	Produktfamilie
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Wandschränke
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Wandschränke
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Wandschränke
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Wandschränke
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Wandschränke
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Wandschränke
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Wandschränke
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Wandschränke
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Wandschränke
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Wandschränke
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Wandschränke

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE