

Montageprofile | Schaltschränke, CLPF



Die Montageprofile können in allen Richtungen befestigt werden und bieten eine umfassende Flexibilität für die Montage von Zubehör, Komponenten und Geräten.

MERKMALE

Beschreibung: Das CLPF Profilsystem besteht aus 40 mm breiten und 25 mm hohen Profilen zum Einbau nach allen Richtungen in den Schrankrahmen. Es kann auch in Verbindung mit CLCK und VB Profilen eingesetzt werden. Wendet man das Profil, ist es als Standard CP20/40 Profil in Verbindung mit GLM 40/6P Gleitmuttern zum Einbau von Materialien, die Tiefenanpassung benötigen, zu benutzen. Die Profile schließen nach Einbau in den Schrankrahmen mit den Schrankprofilen bündig ab. Das System bietet zweireihige Lochraster zur Befestigung von Käfigmuttern und gewindeformenden Schrauben. Bei 90 mm breiten Profilen lassen sich 2 Profile nebeneinander montieren.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile inklusive der Klick-In Einsätze.

Dicke: 1.5mm
Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kompatible Gehäusehöhe	Kompatible Gehäusebreite	Kompatible Gehäusetiefe
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kompatible Gehäusehöhe	Kompatible Gehäusebreite	Kompatible Gehäusetiefe
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE