

# Stahlblechtür | Schaltschränke, DN



Diese Tür ersetzt die Rückwand in einem Standschrank, um auf an der Vorderseite installierte Geräte von hinten zuzugreifen, oder um Rücken-an-Rücken-Montageplatten zur Vergrößerung des Einbauraums zu verwenden.

## MERKMALE

Beschreibung: Standardtür, 3 mm DIN Doppelbart Schließsystem und Türmontagerahmen. Der Türmontagesatz DNMK (Scharniere und Schließgestänge-Widerhalter) muss separat bestellt werden. 180° Scharniere und sämtliche Schließsysteme des nVent HOFFMAN-Programms können angebracht werden. Kompatibel mit anreihbaren und kompakten Gehäuseserien.

Material: 2 mm Stahlblech.

Max. Traglast: 800 N.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Montagemöglichkeiten: Wenn zuvor keine andere Tür eingebaut war, ist der Scharniersatz DNMK erforderlich.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

**Farbe:** Hellgrau  
**Material:** Baustahl  
**Oberfläche:** Pulverbeschichtet  
**Farbcode:** RAL 7035

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Produktfamilie | Dicke |
|---------------|--------|--------|-------|------------|----------------|-------|
| DN2008RR5     | 1982mm | 793mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Produktfamilie | Dicke |
|---------------|--------|--------|-------|------------|----------------|-------|
| DN2004R5      | 1982mm | 393mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2205LR5     | 2182mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN1606RR5     | 1582mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1206R5      | 1182mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2206RR5     | 2182mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN2006LR5     | 1982mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN1806RR5     | 1782mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1608R5      | 1582mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2010R5      | 1982mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1405RR5     | 1382mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1610R5      | 1582mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1806R5      | 1782mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2006R5      | 1982mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1206RR5     | 1182mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1808LR5     | 1782mm | 793mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN1806LR5     | 1782mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN1804R5      | 1782mm | 393mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1804LR5     | 1782mm | 393mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN2006RR5     | 1982mm | 593mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |

Table 2/3

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Produktfamilie | Dicke |
|---------------|--------|--------|-------|------------|----------------|-------|
| DN1805RR5     | 1782mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1405LR5     | 1382mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN1804RR5     | 1782mm | 393mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN2008R5      | 1982mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1208R5      | 1182mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1805R5      | 1782mm | 493mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2008LR5     | 1982mm | 793mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN2208R5      | 2182mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1805LR5     | 1782mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN2205RR5     | 2182mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1408R5      | 1382mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2206R5      | 2182mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2210R5      | 2182mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    |       |
| DN1810R5      | 1782mm | 993mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2004LR5     | 1982mm | 393mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp    | Produktfamilie | Dicke |
|---------------|--------|--------|-------|-----------|----------------|-------|
| DN1606LR5     | 1582mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN2005R5      | 1982mm | 493mm  | 17mm  | Blank     | Freistehend    | 2mm   |
| DN2005LR5     | 1982mm | 493mm  | 17mm  | Linke Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1206LR5     | 1182mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1406R5      | 1382mm | 593mm  | 17mm  | Blank     | Freistehend    | 2mm   |

Table 3/3

| Katalognummer | Höhe   | Breite | Tiefe | Türtyp     | Produktfamilie | Dicke |
|---------------|--------|--------|-------|------------|----------------|-------|
| DN2206LR5     | 2182mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN1808RR5     | 1782mm | 793mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1106R5      | 1082mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN2004RR5     | 1982mm | 393mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1406RR5     | 1382mm | 793mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1406LR5     | 1382mm | 593mm  | 17mm  | Linke Tür  | Freistehend    | 2mm   |
| DN2005RR5     | 1982mm | 493mm  | 17mm  | Rechte Tür | Freistehend    | 2mm   |
| DN1606R5      | 1582mm | 593mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |
| DN1808R5      | 1782mm | 793mm  | 17mm  | Blank      | Freistehend    | 2mm   |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**