

# 19"-Lüftereinheit, 1 HE, Fernüberwachung, 6 Lüfter, 100-240 VAC

## KATALOGNUMMER

**10713-554**

Lüftereinschub mit ModBus Interface zum Einbau in einen 1-HE-Montageplatz im Schrank

## MERKMALE

Lüftergeschwindigkeit temperaturgesteuert

ModBus-Schnittstelle für Fernüberwachung und -steuerung

Temperaturschwelle für die Lüftersteuerung an der Frontplatte einstellbar

Signalisierung von Lüfterausfall und Übertemperatur durch 2 LEDs und potenzialfreie Relaisausgänge

Integriertes Netzteil mit Weitbereichseingang (100 V – 240 V)

Weniger als 1 HE (42 mm) in der Höhe. Das erleichtert die Montage an Gleitschienen

2 NTC-Temperatursensoren mit Kabeln enthalten



## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Lüftereinheit

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstrom: 1089m³/h

Geräuschpegel: 59.5dB(A)

Strom: 97W

Max. statischer Druck: 78Pa

Umgebungstemperatur: -10 to 70°C

Lebensdauer, L10 bei 40 °C: 99558h

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche: Aluminium verzinkt; Eloxiert

Bruttogewicht: 5.2kg

Material: Stahl; Aluminium

\*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**