

# Käfigmuttern | Schaltschränke, CNM

Ein Standardprodukt von der Stange, das mit dem Standard Lochraster von nVent HOFFMAN kompatibel ist und sowohl die Montage als auch die Beschaffung vereinfacht.



## MERKMALE

Beschreibung: Käfigmuttern für die universelle Verwendung an Schrankrahmenprofilen und Profilsystemen ausgelegt.

Verpackungseinheit: 50 Stück.

**Farbe:** Schwarzgrau  
**Material:** Kunststoff  
**Oberfläche:** Glatt-matt

## SPEZIFIKATIONEN

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Gewindeart | Gehäusematerial |
|---------------|------|--------|-------|------------|-----------------|
| CNM615        | 17mm | 11mm   | 20mm  | M6         | Baustahl        |
| CNM815        | 16mm | 11mm   | 18mm  | M8         | Baustahl        |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.