

Türmontageprofile, MMDP



Diese Befestigungsprofile verhindern ein Verbiegen der Schranktür und sorgen dafür, dass elektrische Bauteile und anderes Zubehör einfach montiert werden können.

MERKMALE

Beschreibung: Zur Verstärkung der Tür. Wird innenseitig auf M6 Stehbolzen montiert. Lochraster 10 mm. Diese Türprofile sind nicht geeignet für Schränke der AFS-Serie.

Material: 1,2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Abmessung: 15 x 14 mm.

Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.

Kommentar: Wandmontierte Gehäuse aus Stahlblech mit einer Höhe von mind. 600 mm umfassen MMDP-Türprofile. Die Profile müssen als Zubehör für wandmontierte Edelstahlgehäuse bestellt werden.

Dicke: 1.2mm
Oberfläche: Verzinkt
Material: Baustahl

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Produktfamilie	Gehäusematerial
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Wandschränke, Mensch-Maschine-Schnittstelle	Baustahl

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Nicht für AFS geeignet.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE