

Vorgeprägter Flansch | Wandgehäuse, AFK



Die für die Kabeleinführungen erforderlichen Öffnungen können leicht aus dieser Stahlflanschplatte herausgeklopft werden.

MERKMALE

Beschreibung: Flansch mit vorgeprägten Ausbrüchen gemäß Tabelle.

Material: 1,4 mm Stahlblech.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Dicke: 1.4mm
Farbe: Hellgrau
Material: Baustahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Aussparungsmuster	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung
AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2	310mm
AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3	410mm
AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S	210mm
AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4	510mm
AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4	510mm
AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S	310mm
AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S	410mm

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Aussparungsmuster	Typ Verschraubungsplatte	Breite Verschraubungsplattenöffnung
AFK11R5	242m m	128m m	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1	210mm
AFK12R5	242m m	128m m	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1	210mm
AFK22R5	342m m	128m m	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2	310mm
AFK32R5	442m m	128m m	3mm	(21) M16, (10) M20	3	410mm

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE