

MTCA.4-System Rev3, 12 Double Mid-Size AMC-Slots, 9 HE, 84 HP, JSM

KATALOGNUMMER

11850-040



MTCA.4-Kasten konform mit Rev. 3,0 des MTCA.0 Standards mit Träger für PCIe Gen 4 und 5 sowie 100 GbE. Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit konzipiert, bei denen die Redundanz aller Komponenten erforderlich ist. Die zwei redundanten Hot-Swap-Lüftereinschübe mit EMMC in Push-Pull-Konfiguration sorgen für eine ausreichende Kühlung der Front und Rear Slots. Die Lüfterdrehzahl ist für den Front- und Rearbereich getrennt und mittels MCH einstellbar. Kabelwannen an der Front- und Rückseite des Gehäuses erleichtern das Kabelmanagement. Das System kann bis zu vier Power Module aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung der Applikation zu gewährleisten. Die Backplane verfügt über Clock- und Triggerleitungen gemäß PICMG MTCA.4 sowie über Interlocks. Sie bietet zudem Direktverbindungen für SAS/SATA zwischen den AMCs.

MERKMALE

Konform mit den PICMG MTCA R3.0- und MTCA.4 R3.0-Spezifikationen

Unterstützt PCIe Gen5 und 100GBase-KR4

9 HE, 84 TE-System für 12 Double Mid-size-AdvancedMC-Modules, 2 Double Full-size MCHs und 4 Double Full-size-Power-Modules

12 Rear Transition-Modul-Slots für Double Mid-size RTMs

Backplane mit Dual-Star Topologie, Direktverbindungen für S ATA / SAS, Clock- und Trigger Leitungen gemäß PICMG MTCA.4

Telekommunikations- und Fabric-Clock-Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0

2 Hot-Swap Lüftermodule mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftführung von vorne unten nach oben hinten

Lüftereinschub geeignet für Einschub mit 80-W-CU-Power Channel (MTCA.0 R2,0) oder 110-W-CU-Power Channel (MTCA.0 R3,0)

Optional können die Lüfterdrehzahlen für den vorderen und hinteren Bereich über den MCH separat eingestellt werden

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System
Anzahl Slots: 12
Typ: 19-Zoll-Schrankmontage
Typ Rückwandplatine: MTCA.4 Star-Topologie
Datenübertragung: 100 GbE; PCIe Gen5
Strom pro Slot: 80W
Luftstromrichtung: Von vorne nach hinten
Höhe Gestell: 9U
Netzteiltyp: (4) PM Double Full-size
Netzteil enthalten: Nein
Rear I/O: Ja
Entspricht: PICMG MTCA.4 R1.0
Tiefe: 373.3mm
Höhe: 400.05mm

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE